

Zapirni pokrov CV-PK-3-B

Številka dela: 6213

FESTO

za vijačne in natične priključke za cevi iz umetne mase.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Enota pakiranja	10
Temperaturno odvisen obratovalni tlak	-0,095 ... 1 MPa
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 10 bar
Temperaturno odvisen obratovalni tlak	-13,775 ... 145 psi
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 80 °C
Pnevmatični priključek 1	za cev z zunanjim premerom 4 mm za vtični priključek z notranjim premerom 3 mm z matico
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, kapa	TPE-U(PU)