

T-hitro vijačeni priključek TCK-1/4-PK-4-KU

Številka dela: 6265

FESTO

zasučen s tesnilnim robom, izvedba iz polimera.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	3,4 mm
Vrsta tesnila na navojnem zatiču	Tesnilni rob
Položaj vgradnje	poljuben
Oblika	T-oblika
Enota pakiranja	10
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj G1/4
Pnevmatični priključek 2	za cev z zunanjim premerom 6 mm za vtični priključek z notranjim premerom 4 mm z matico
Material, objemna matica	POM
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	POM
Material, votel vijak	Al zlitina za kovanje, eloksirana
Material, zasučni priključek	POM