


L hitro vijačeni priključek GCK-3/8-PK-6-KU

Številka dela: 6271

FESTO

Izvedba iz polimera.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	4,9 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Oblika	L-oblika
Enota pakiranja	10
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj R3/8
Pnevmatični priključek 2	za cev z zunanjim premerom 8 mm za vtični priključek z notranjim premerom 6 mm z matico
Material, objemna matica	POM
Material, navojni čep	POM
Opomba o materialu	Ustreza RoHS