



PE pretvornik PE-1/8-1N-SW

Številka dela: 6484

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| V skladu s standardom | EN 60947-5-1 |
| Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti) | v skladu z direktivo EU o nizki napetosti |
| Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti) | v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo |
| Merilna veličina | relativni tlak |
| Metoda merjenja | pnevmatično-električni pretvornik tlaka PE |
| Delovni tlak | 0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar |
| Največji preobremenitveni tlak | 12 bar |
| Delovni medij | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem |
| Temperatura medija | 0 °C...60 °C |
| Temperatura okolice | 0 °C...60 °C |
| Preklopni izhod | s kontakti |
| Preklopna funkcija | Vrednost praga s fiksno histerezo |
| Funkcija preklopnega elementa | preklopnik |
| Vklopna točka najv. | 2 bar |
| Izklopna točka min. | 0.5 bar |
| Največja preklopna frekvenca | 1 Hz |
| Najmanjši bremenski tok | 100 mA |
| Območje delovne napetosti AC | 12 Volt...250 Volt |
| Območje delovne napetosti DC | 12 Volt...250 Volt |
| Kategorija uporabe, induktivna obremenitev | AC-14 DC-13 |
| Kategorija uporabe, uporovna obremenitev | AC-12 DC-12 |
| Električni priključek | 3 priključne pramenke |
| Električni priključek 1, priključna tehnika | odprt konec |
| Dolžina kabla | 0.5 m |
| Material kablanskega plašča | PVC |
| Način pritrditve | izbirno: na montažni okvir 1n s prehodno izvrtino |
| Položaj vgradnje | poljubno |

| Značilnost | Vrednost |
|----------------------------------|--|
| Pnevmatični priključek | G1/8 |
| Teža izdelka | 50 g |
| Material ohišja | aluminijeva tlačna litina Ojačan PA jeklo VMQ (silikon) |
| Material preklopnega kontakta | srebro |
| Material električnega priključka | pocinjen |
| Material membrane | TPE-U (PU) |
| Možnosti nastavitvev | fiksna nastavitvev |
| Stopnja zaščite | IP67 |
| Izolacijska napetost | 2 kV |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Stopnja umazanosti | 3 |