



Povratno-dušilni ventil

GRA-1/4-B

Številka dela: 6509

FESTO

Nastavljiv tok v eni smeri.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Dušilno-povratna funkcija
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Element za nastavljanje	Narebren vijak
Način pritrditve	Vgradnja na stikalno ploščo s skoznjo izvrtino po izbiri:
Normalni imenski pretok v smeri dušenja	420 l/min
Normalni imenski pretok v protipovratni smeri	780 l/min
Obratovalni tlak	0,1 ... 10 bar
Temperatura okolice	-20 ... 75 °C
Material, ohišje	cinkova tlačna litina
Položaj vgradnje	poljuben
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-20 ... 75 °C
Masa izdelka	180 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, regulirni vijak	Med (medenina)