



ALI-vrata OS-1/4-B

Številka dela: 6682

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	ALI-funkcija
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Normalen nazivni pretok	1170 l/min
Delovni tlak	1 bar...10 bar
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Material ohišja	gnetna aluminijeva zlitina
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Nazivni premer	6.5 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	110 g
Pnevmatični priključek 3	G1/4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR