

# Razdelilni blok FR-4-3/8-B

Številka dela: 6703

FESTO

za distribucijo stisnjenega zraka.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	15 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	0 ... 16 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 80 °C
Masa izdelka	75 g
Število izhodov	3
Število napajalnih vodov	1
Pnevmatični priključek 1	Notranji navoj G3/8
Pnevmatični priključek 2	Notranji navoj G3/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij