

Ventil s tipalom



V-3-1/4-B

Številka dela: 6808

FESTO

normalno zaprt.

Ta tip je primeren za vakuum. Priključek za vakuum na 1 (P).



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	3/2 zaprt monostabilen
Način vklopa	mehanski
Normalni imenski pretok	600 l/min
Obratovalni tlak	-0,95 ... 10 bar
Konstruktivska zgradba	Krožnikast sedež
Imenska velikost	7 mm
Vrsta krmiljenja	neposredno
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Sila vklopa	70 N
Masa izdelka	130 g
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Pnevmatični priključek 3	G1/4
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij