


Manometer MA-63-0,25

Številka dela: 7169

FESTO

s prikazovalno enoto v bar in psi.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Območje prikaza [bar]	0 ... 0,25 bar
Območje prikaza	0 ... 3,6 psi
Ustreza standardu	DIN EN 837-3
Imenska velikost manometra	63
Način pritrditve	Vgradnja voda
Delovni medij	Fluidni mediji Plinasti mediji
Obratovalni tlak	0 ... 0,25 bar
Faktor izmenične obremenitve	0,9
Faktor trajne obremenitve	0,75
Razred natančnosti mer	1,6
Vrsta zaščite	IP43
Temperatura medija	-20 ... 80 °C
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Lega priključka	Zadnja stran centrična
Pnevmatični priključek	G1/4
Material, navojni čep	Med (medenina)
Material, ohišje	Jeklo
Material, kontrolno okence	PMMA
Masa izdelka	180 g
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	brez acetilena brez kisika