

# Izbirno stikalo HW-6-38

Številka dela: 7199

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	8/6, bistabilen
Normalen nazivni pretok	180 l/min
Pnevmatični delovni priključek	M5
Delovni tlak	0 bar...8 bar
Način krmiljenja	neposredno
Skupno uhajanje	1 000021
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nazivni pritezni moment	1.7 Nm
Toleranca za nazivni pritezni moment	± 10 %
Pnevmatični priključek 1	M5
Pnevmatični priključek 2	M5