


Ojačevalni modul VK-R-M5

Številka dela: 7425

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Pnevmatični priključek 1	M5
Normalen nazivni pretok	80 l/min
Delovni tlak	0.001 bar...6 bar
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L