


Štirikratni vtič KSV-8

Številka dela: 7558

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Imenska velikost | 4 mm |
| Obratovalni tlak | -0,95 ... 16 bar |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Masa izdelka | 128 g |
| Maks. število priključkov | 8 |
| Pnevmatični priključek | PK-2 PK-3 PK-4 |
| Barva | siva |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |