


Štirikratna vtičnica KDVF-5

Številka dela: 7562

FESTO

za večkratno cevno vez za plastične cevi NV 2, 3 in 4 mm.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	4 mm
Obratovalni tlak	-0,95 ... 16 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	21 g
Maks. število priključkov	5
Pnevmatični priključek	PK-2 PK-3 PK-4
Barva	siva
Opomba o materialu	Ustreza RoHS