


# Tlačno stikalo SPBA-P2R-G18-2P-M12-0,25X

Številka dela: 8000210

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV v skladu z direktivo EU o strojih
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu s predpisi ZK RoHS
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Merilna veličina	relativni tlak
Metoda merjenja	tlačni senzor s tenkoslojnim kovinskim filmom
Delovni tlak	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Preklopni izhod	2 x PNP
Preklopna funkcija	Vrednost praga s fiksno histerezo
Funkcija preklopnega elementa	antivalentna
Vklopna točka	0.25 bar
Vklopna točka najv.	0.4 bar
Izklopna točka min.	0.05 bar
Največji izhodni tok DC	500 mA
Odpornost proti kratkemu stiku	da
Območje delovne napetosti DC	19.2 Volt...30 Volt
Zaščito pred obrnjeno polariteto	za vse električne priključke
Električni priključek	4-polni M12 x 1 Vtič v skladu z EN 60947-5-2 okrogla oblika
Način pritrditve	privijačenje
Pnevmatični priključek	G1/8
Teža izdelka	50 g
Material ohišja	visoko legirano nerjavno jeklo
Material električnega priključka	PBT
Možnosti nastavitvev	fiksna nastavitvev
Stopnja zaščite	IP65

Značilnost	Vrednost
Razred korozijske odpornosti KBK	4 – zelo močna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L