


Pogon EMGC-40-P-G7-SEC-67

Številka dela: 8000597
Izdelek, ki se opušča

FESTO

[Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2026. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.](#)



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost prirobnice pogona	40 mm
Velikost prirobnice motorja	67 mm
Torzijska zračnost	0,5 deg
Vrsta pogona	Planetno gonilo
Prestava reduktorja	7:1
Maks. pogonsko število vrtljajev	6.000 1/min
Obratovalna temperatura reduktorja	-20 ... 90 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Vrsta zaščite	IP54
Trajni pogonski moment	6,5 Nm
Vztrajnostni moment reduktorja	0,04 kgcm ²
Maks. pogonski vrtilni moment	13 Nm
Maks. izkoristek	94 %
Togost pred zasukom	0,65 Nm/arcmin
Masa izdelka	450 g
Koda vmesnika izhoda motorja	40G
Koda vmesnika, motor in	67A
Opomba o materialu	Ustreza RoHS