



Povezovalni kabel NEBC-S1G25-K-5.0-N-S1G25

Številka dela: 8001376

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oznaka vodnika	brez nosilca napisne ploščice
Električni priključek	25-polni Vtič, raven Sub-D / Sub-D
Električni priključek 1, funkcija	Stran field naprave
Električni priključek 1, oblika	oglat
Električni priključek 1, vrsta priključka	Vtič
Električni priključek 1, odvod kabla	Raven
Električni priključek 1, priključna tehnika	Sub-D
Električni priključek 1, število polov/žic	25
Električni priključek 1, zasedeni poli/žice	25
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	2x vijak 4-40 UNC
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilnika
Električni priključek 2, oblika	oglat
Električni priključek 2, vrsta priključka	Priključnica
Električni priključek 2, odvod kabla	Raven
Električni priključek 2, priključna tehnika	Sub-D
Električni priključek 2, število polov/žic	25
Električni priključek 2, zasedeni poli/žice	25
Električni priključek 2, vrsta pritrditve	2x vijak 4-40 UNC
Imenska delovna napetost DC	24 V
Tokovna obremenitev pri 40°C	1 A
Dolžina kabla	5 m
Lastnost vodnika	Standarden
Premer kabla	7 mm
Struktura kabla	zaslonjen
Vrsta zaščite	IP40
Opomba k stopnji zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	0 ... 70 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Material, opláčenje kabla	PVC
Barva opláčenja kabla	siva
Barva ohišja	siva