

Regulator tlaka LR-3/4-D-7-MIDI-MPA

Številka dela: 8002293

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	midí
Serija	D
Zaščita pred aktiviranjem	Vrtljivi gumb z aretnim mehanizmom
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	neposredno krmiljeni membranski regulacijski ventil
Funkcija regulatorja	konstanten izhodni tlak z izravnavo predtlaka s sekundarnim odzračevanjem
Prikaz tlaka	z manometrom
Delovni tlak	0 bar...16 bar
Območje regulacije tlaka	0.5 bar...7 bar
Največja histereza tlaka	0.2 bar
Normalen nazivni pretok	4500 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini
Napitek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Razred čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po standardu ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	720 g
Način pritrditve	pritrditve na sprednjo ploščo vgradnja v napeljavo z opremo
Pnevmatični priključek 1	G3/4
Pnevmatični priključek 2	G3/4
Napitek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne plošče	cínkova tlačna litina
Material tesnil	NBR
Material ohišja	cínkova tlačna litina