


Strežni modul EHMZ-EGSL-45-BS-KF- -

Številka dela: 8004629

FESTO



Primer predstavitve

Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

Značilnost	Vrednost
Delovni gib	100 ... 200 mm
Premer vretena	10 mm
Korak vretena	3 ... 10 mm/U
Položaj vgradnje	pravokoten
Konstruktivna zgradba	Elektromehanski linearni modul z vretenom
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Maks. pospešek	25 m/s ²
Maks. hitrost	0,3 ... 1 m/s
Ponovljivost	±0,015 mm
Trajanje vklopa	100 %
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 90 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	5 ... 45 °C
Maks. podajalna sila Fx	150 N
Podajalna konstanta	3 ... 10 mm/U
Opomba o materialu	Ustreza RoHS