


Strežni modul DHMZ-DGSL-12- -

Številka dela: 8004633

FESTO



Primer predstavitve

Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Delovni gib | 10 ... 150 mm |
| Premer bata | 16 mm |
| Položaj vgradnje | pravokoten |
| Način delovanja | dvosmerni |
| Konstruktivska zgradba | Pnevmatični linearni modul |
| Zaznavanje položaja | za približevalna stikala |
| Obratovalni tlak | 1 ... 8 bar |
| Maks. hitrost | 0,8 m/s |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364 cona III |
| Temperatura skladiščenja | -20 ... 60 °C |
| Temperatura okolice | 5 ... 45 °C |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni gib | 104 N |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), gib naprej | 121 N |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |