

# Priključna letev VABM-L1-18G-G38-7-G

Številka dela: 8004902

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                 | Vrednost                          |
|--|-----------------------------------|
| Dimenzija rastra                           | 19 mm                             |
| Položaj vgradnje                           | poljuben                          |
| Maks. število ventilskih mest              | 7                                 |
| Dovoljenje                                 | c UL us - Recognized (OL)         |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK       | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost                      | VDMA24364-B1/B2-L                 |
| Temperatura skladiščenja                   | -20 ... 60 °C                     |
| Masa izdelka                               | 2.061 g                           |
| Priključek pomožnega krmilnega zraka 12/14 | G1/8                              |
| Priključek krmilnega izpuha 82/84          | G1/8                              |
| Pnevmatični priključek 1                   | G3/8                              |
| Pnevmatični priključek 3                   | G3/8                              |
| Pnevmatični priključek 5                   | G3/8                              |
| Opomba o materialu                         | Ustreza RoHS                      |
| Material, priključna letev                 | Aluminijeva litina za kovanje     |