

# Priključna letev VABM-L1-18G-G38-10-G

Številka dela: 8004905

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rastra	19 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število ventilskih mest	10
Dovoljenje	c UL us - Recognized (OL)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 ... 60 °C
Masa izdelka	2.661 g
Priključek pomožnega krmilnega zraka 12/14	G1/8
Priključek krmilnega izpuha 82/84	G1/8
Pnevmatični priključek 1	G3/8
Pnevmatični priključek 3	G3/8
Pnevmatični priključek 5	G3/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna letev	Aluminijeva litina za kovanje