

Priključna letev

VABM-L1-18G-G38-24-G

Številka dela: 8004909

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|-----------------------------------|
| Dimenzija rastra | 19 mm |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Maks. število ventilskih mest | 24 |
| Dovoljenje | c UL us - Recognized (OL) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura skladiščenja | -20 ... 60 °C |
| Masa izdelka | 5.461 g |
| Priključek pomožnega krmilnega zraka 12/14 | G1/8 |
| Priključek krmilnega izpuha 82/84 | G1/8 |
| Pnevmatični priključek 1 | G3/8 |
| Pnevmatični priključek 3 | G3/8 |
| Pnevmatični priključek 5 | G3/8 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, priključna letev | Aluminijeva litina za kovanje |