


# Priključna plošča VMPA2-IC-AP-S-1-EX1E

Številka dela: 8005152

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	30,5 mm
Dolžina	107,3 mm
Dimenzija rastra	21 mm
Obratovalni tlak MPa	-0,09 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Krmilni tlak MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Krmilni tlak	3 ... 8 bar
KC oznaka	KC-EMV
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po Ex-zaščitni smernici EU (ATEX) po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EX v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
Certificiranje Ex-zaščite izven EU	EPL Gb (BR)
ATEX kategorija plin	II 3G
EX vrsta zaščite vžiga, plin	Ex ec IIC T4 Gc X
Temperatura EX odporne okolice	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	233 g
Električni priključek	M8 Vtič
Način pritrditve priključne plošče	s skošnjo izvrtino
Priključek pomožnega krmilnega zraka 12/14	M5
Priključek krmilnega izpuha 82/84	M5
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Pnevmatični priključek 3	G1/8
Pnevmatični priključek 4	G1/8
Pnevmatični priključek 5	G1/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna plošča	Tlačno liti aluminij