


**Dušilka**  
**VFFG-T-M5-6**  
Številka dela: 8025710

FESTO

Ta tip je primeren za vakuum.



## Podatkovni list

| Značilnost                                | Vrednost   |
|---|--|
| Ventil                                    | Funkcija dušenja   |
| Način pritrditve                          | z navojem  |
| Normalni imenski pretok v smeri dušenja   | 14,6 l/min   |
| Obratovalni tlak                          | -0,9 ... 10 bar  |
| Temperatura okolice                       | -5 ... 60 °C   |
| Imenska velikost                          | 0,6 mm   |
| b vrednost                                | 0,5  |
| C-vrednost                                | 0,05 l/sbar  |
| Delovni medij                             | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]                            |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| LABS (PWIS) skladnost                     | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura skladiščenja                  | -20 ... 60 °C  |
| Masa izdelka                              | 0,5 g  |
| Opomba o materialu                        | Ustreza RoHS   |
| Material, votel vijak                     | PA   |