


Dušilka VFFG-T-M5-10

Številka dela: 8025713

FESTO

Ta tip je primeren za vakuum.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Funkcija dušenja
Način pritrditve	z navojem
Normalni imenski pretok v smeri dušenja	40,8 l/min
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Temperatura okolice	-5 ... 60 °C
Imenska velikost	1,05 mm
b vrednost	0,5
C-vrednost	0,14 l/sbar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 ... 60 °C
Masa izdelka	0,5 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, votel vijak	PA