

# Vakuumsko sesalo VAS-8-M5-S-PUR-B

Številka dela: 8025969

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Izravnava višine sesala	0.9 mm
Nazivni premer	2 mm
Premer priseska	8 mm
Prostornina priseska	0.095 cm <sup>3</sup>
Učinkoviti premer sesala	7.1 mm
Položaj priključitve	na strani
Položaj vgradnje	poljubno
Oblika priseska	okroglo, ploščato
Delovni tlak	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 000032...0 000032
Nazivni delovni tlak	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 000032
Delovni medij	atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura okolice	-20 °C...60 °C
Držalna sila pri nazivnem delovnem tlaku	2.8 N
Teža izdelka	4 g
Način pritrditve	prek vakuumskega priključka
Vakuumski priključek	M5
Barva	modra
Trdota po Shoru	60 +/- 5
Material čepa za pravitje	Medenina
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priseska	TPE-U (PU)