

# P-priključna letev VABM-B10-25-N12-8-P53

Številka dela: 8026234

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                           | Vrednost                          |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Dimenzija rastra                     | 27,5 mm                           |
| Položaj vgradnje                     | poljuben                          |
| Maks. število ventilskih mest        | 8                                 |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost                | VDMA24364-B1/B2-L                 |
| Masa izdelka                         | 750 g                             |
| Način pritrditve                     | s pritrčilnim kotnikom            |
| Pnevmatični priključek 1             | 1/2 NPT                           |
| Opomba o materialu                   | Ustreza RoHS                      |
| Material, priključna letev           | Aluminijeva litina za kovanje     |