

P-priključna letev VABM-B10-25-N12-9-P53

Številka dela: 8026235

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Dimenzija rastra | 27,5 mm |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Maks. število ventilskih mest | 9 |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Masa izdelka | 832 g |
| Način pritrditve | s pritrtilnim kotnikom |
| Pnevmatični priključek 1 | 1/2 NPT |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, priključna letev | Aluminijeva litina za kovanje |