


# P-priključna letev VABM-B10-25-G12-3-P53-E

Številka dela: 8026238

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rasterja	27.5 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največje število ventilskih mest	3
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teža izdelka	340 g
Način pritrditve	s kotnikom za pritrditev
Pnevmatični priključek 1	G1/2
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne letve	Gnetna aluminijeva zlitina