


P-priključna letev VABM-B10-25-G12-4-P53-E

Številka dela: 8026239

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rastra	27,5 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število ventilskih mest	4
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Masa izdelka	422 g
Način pritrditve	s pritrčilnim kotnikom
Pnevmatični priključek 1	G1/2
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna letev	Aluminijeva litina za kovanje