

Priključni blok VABM-B10-25S-G38-10

Številka dela: 8026269

★ Osnovni program

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rastra	27,5 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število ventilskih mest	10
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Masa izdelka	1.566 g
Način pritrditve	s skožno izvrtino
Pnevmatični priključek 1	G3/8
Pnevmatični priključek 3	G3/8
Pnevmatični priključek 5	G3/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna letev	Aluminijeva litina za kovanje