


Napajalni modul VABF-B10-25-P1-G14

Številka dela: 8026317

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|----------------------------------|--|
| Delovni tlak | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Največji pritezni moment | 3 Nm |
| Teža izdelka | 26 g |
| Način pritrditve | s prehodno izvrtino |
| Pnevmatični priključek 1 | G1/4 |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material dovajalne plošče | aluminijeva tlačna litina |