


Priključni blok VABM-B10-30S-N12-5

Številka dela: 8026389

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Dimenzija rasterja | 32 mm |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Največje število ventilskih mest | 5 |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teža izdelka | 1522 g |
| Način pritrditve | s prehodno izvrtino |
| Pnevmatični priključek 1 | 1/2 NPT |
| Pnevmatični priključek 3 | 1/2 NPT |
| Pnevmatični priključek 5 | 1/2 NPT |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material priključne letve | Gnetna aluminijeva zlitina |