

Priključni blok VABM-B10-30E-G34-9-P3

Številka dela: 8026402

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rastra	32 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število ventilskih mest	9
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Masa izdelka	4.330 g
Način pritrditve	s skožno izvrtino
Priključek krmilnega zraka 12	G1/8
Pnevmatični priključek 1	G3/4
Pnevmatični priključek 3	G3/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna letev	Aluminijeva litina za kovanje