


Napajalna plošča VABF-B10-30-P1A4-G38

Številka dela: 8026434

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Obratovalni tlak MPa	-0,09 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. pritezni moment	6 Nm
Masa izdelka	167 g
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino
Pnevmatični priključek 1	G3/8
Pnevmatični priključek 3	G3/8
Pnevmatični priključek 5	G3/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, napajalna plošča	Tlačno liti aluminij