

# Enoosni portal EXCT-100- -

Številka dela: 8026577

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                | Vrednost                                  |
|---|---|
| Velikost                                  | 100                                       |
| Položaj vgradnje                          | navpično                                  |
| Konstruktivna zgradba                     | linijski portal                           |
| Delovni tlak                              | -0.95 bar...8 bar                         |
| Največji pospešek                         | 30 m/s <sup>2</sup>                       |
| Največja hitrost                          | 4 m/s                                     |
| Ponovljivost                              | ±0,1 mm                                   |
| Trajanje vklopa                           | 100%                                      |
| Skladnost z LABS                          | VDMA24364 – cona III                      |
| Temperatura skladiščenja                  | -10 °C...60 °C                            |
| Relativna zračna vlažnost                 | 0–90 %                                    |
| Raven zvočnega tlaka                      | 77 dB(A)                                  |
| Stopnja zaščite                           | IP40                                      |
| Temperatura okolice                       | 10 °C...40 °C                             |
| Največja procesna sila v smeri Z          | 500 N                                     |
| Nazivna obremenitev pri največji dinamiki | 10 kg                                     |
| Način pritrditve                          | s pritrtilnim sklopom<br>z utornimi kamni |
| Napotek glede materialov                  | V skladu z RoHS                           |