


L vijačen priključek NPFC-L-R12-G12-MF

Številka dela: 8030219

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Material, vijačni priključek	Medenina, nikljana
Enota pakiranja	10
Obratovalni tlak	-0,95 ... 50 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [:-:-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-20 ... 150 °C
Masa izdelka	77,8 g
Pnevmatični priključek 1	R1/2
Pnevmatični priključek 2	G1/2
Opomba o materialu	Ustreza RoHS