

T-navojni priključek NPFC-T-R12-2G12-MFF

Številka dela: 8030244

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|----------------------------------|---|
| Material navojnega priključka | Medenina, nikljana |
| Velikost posode | 10 |
| Delovni tlak | -0.95 bar...50 bar |
| Delovni medij | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [-::-] |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 1 – nizka korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | -20 °C...150 °C |
| Teža izdelka | 114.7 g |
| Pnevmatični priključek 1 | R1/2 |
| Pnevmatični priključek 2 | G1/2 |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |