


Podaljšek
NPFC-E1-2G38-FM
Številka dela: 8030300

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Material, vijačni priključek	Medenina, nikljana
Enota pakiranja	10
Obratovalni tlak	-0,95 ... 50 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-20 ... 150 °C
Masa izdelka	47,56 g
Pnevmatični priključek 1	G3/8
Pnevmatični priključek 2	G3/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS