


Magnetna tuljava VACF-A-A1-3W

Številka dela: 8030828

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Ustreza standardu	IEC 61010-1
Trajanje vklopa	100 %
Razred izolacijskega materiala	H
Karakteristika tuljave	230/240 V AC: 50/60 Hz, pritezna moč 3,9 VA, držalna moč 2,8 VA
Odpornost na nihanje napetosti	4 kV
Stopnja umazanije	3
Dopustna nihanja napajanja	+/- 10 %
Dovoljenje	c UL us - Recognized (OL)
Morska klasifikacija	glej certifikat
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU
UKCA oznaka (glej izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Certifikat izdajnega oddelka	DNVGL-TAA000011J
Omejitev temperature okolice in medija	-20 - 50 °C
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-20 ... 50 °C
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Masa izdelka	79,2 g
Električni priključek	Priključna shema PP, kodiranje na pinu 2 in 5 po EN 175301-803
Način pritrditve	z narebreno matico
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	PA Jeklo
Material, magnetna tuljava	Baker Jeklo Termoplast
Material, navitje	Baker