


Enoosni sistem YXCS

Številka dela: 8031049

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Potrebna ravnost montažnih površin	0,1 mm/m
Položaj vgradnje	vodoravno
Konstruktivna zgradba	Enoosni sistem z električnimi pogonskimi moduli
Trajanje vklopa	100 %
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 90 %
Temperatura okolice	5 ... 45 °C
Interval vzdrževanja	2.500 km
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, adapter	aluminij, eloksiran
Material, pritrdilni kotnik	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, energetske verige	Ojačan PA