



Ventil s tipalom VMEF-STC-M32-M-G14

Številka dela: 8031332

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	3/2 zaprt monostabilen
Način vklopa	mehanski
Širina	20 mm
Normalni imenski pretok	870 l/min
Obratovalni tlak MPa	0,35 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	3,5 ... 10 bar
Konstruktivska zgradba	Krožnikast sedež
Način vračanja	mehanska vzmet
Imenska velikost	6 mm
Navodila za uporabo	ne uporabljajte kot mehanski prslon
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	poljuben
Vrsta krmiljenja	predkrmiljen
Napajanje s krmilnim zrakom	notranji
Smer pretoka	povraten
Prekritje	Ničelno prekritje
Krmilni tlak Mpa	0,35 ... 1 MPa
Krmilni tlak	3,5 ... 10 bar
	50,75 ... 145 psi
Maks. preklopna frekvenca	3 Hz
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Sila vklopa	14 N
Masa izdelka	124 g
Način pritrditve	s skožno izvrtino
Priključek pomožnega krmilnega zraka 12/14	M5
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Pnevmatični priključek 3	G1/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pokrov	Ojačan PA
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Al zlitina za kovanje, eloksirana