


Ravninski portal YXCF-4

Številka dela: 8032548

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Potrebna ravnost montažnih površin | 0,1 mm/m |
| Potrebna vzporednost montažnih površin | 0,1 mm/m |
| Položaj vgradnje | vodoravno |
| Konstruktivna zgradba | Ploski portalni sistem z električnimi pogonskimi moduli |
| Trajanje vklopa | 100 % |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364 cona III |
| Temperatura skladiščenja | -20 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 90 % |
| Temperatura okolice | 5 ... 45 °C |
| Interval vzdrževanja | 2.500 km |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, adapter | aluminij, eloksiran Jeklo, prevlečeno |
| Material, pritrdilni kotnik | visokolegirano jeklo, nerjavno |
| Material, energetske verige | Ojačan PA |