

Priključna plošča VABS-S1-1S-G38

Številka dela: 8032642

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna širina	48 mm
Na podlagi standarda	ISO 5599-1
Način upravljanja	električno
Načelo tesnjenja	mehko
Položaj vgradnje	poljubno
Delovni tlak	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar
Krmilni tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Primernost za vakuum	da
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o nizki napetosti
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 °C...60 °C
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Krmilni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	230 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino za vijak M5
Priključek za krmilni zrak 12/14	G1/8
Pnevmatični priključek 1	G3/8
Pnevmatični priključek 2	G3/8
Pnevmatični priključek 3	G3/8
Pnevmatični priključek 4	G3/8
Pnevmatični priključek 5	G3/8
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne plošče	aluminijeva tlačna litina