


Končna plošča VABE-S1-1RZ-N12

Številka dela: 8032669

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	44 mm
Funkcija izpuha	preko dušilne plošče
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 5599-1
Obratovalni tlak MPa	0 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	0 ... 10 bar
Primeren za vakuum	da
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 ... 60 °C
Temperatura medija	-10 ... 50 °C
Krmilni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura okolice	-10 ... 50 °C
Masa izdelka	410 g
Način pritrditve	s skožno izvrtino za vijak M6
Priključek pomožnega krmilnega zraka 12/14	1/4 NPT
Pnevmatični priključek 1	1/2 NPT
Pnevmatični priključek 3	1/2 NPT
Pnevmatični priključek 5	1/2 NPT
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, končna plošča	Tlačno liti aluminij