


Priključna plošča VMPAL-AP-14-T135-RV

Številka dela: 8034560

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruksijska širina	14 mm
Širina	14.9 mm
Dolžina	107.3 mm
Dimenzija rasterja	14.9 mm
Ločevanje tlačnih con	kanali 1, 3 und 5
Integrirana funkcija	protipovratni ventil
Največje število ventilskih mest	1
Smer toka	ni reverzibilna
Zgradba ventilskega otoka	možnost kombiniranja različno velikih ventilov
Delovni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Krmilni tlak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Primernost za vakuum	ne
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	3 – močna odpornost proti koroziji
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Teža izdelka	35 g
Pnevmatični priključek 2	za vložek 14 mm
Pnevmatični priključek 4	za vložek 14 mm
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne plošče	ojačan PA