

Skoznjik za stikalno omaro NEFU-D12G4-R3DW4

Številka dela: 8040457

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dolžina	40,1 mm
V skladu s standardom	EN 61076-2-101 IEC 60603-7-3
Način pritrditve	fiksno privijačeno
Električni priključek 1	doza, ravna, M12x1, 4-polna, D-kodirana
Električni priključek 2	Doza, kotna, RJ45, 4-polna
Območje delovne napetosti DC	0 Volt...30 Volt
Tokovna obremenljivost pri 40 °C	2 A
Odpornost proti udarni napetosti	0.8 kV
Lastnosti prenosa	V skladu s kategorijo 5, EN 50173, razred D v skladu s kategorijo 5, ISO/IEC 11801, razred D
Stopnja zaščite	IP20 IP65 IP67
Temperatura okolice	-5 °C...60 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Stopnja umazanosti	3
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Material ohišja	Medenina, nikljana PA cinkova tlačna litina
Barva ohišja	črna
Material vtičnih kontaktov	Medenina pozlačeno