


# Skoznje vodenje krmilne omare NEFU-D12G4-D12DG4

Številka dela: 8040459

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ustreza standardu	EN 61076-2-101
Način pritrditve	fiksno privit
Električni priključek 1	Ravna vtičnica, M12x1, 4-polna, D kodirana
Električni priključek 2	Ravna vtičnica, M12x1, 4-polna, D kodirana
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 30 V
Tokovna obremenitev pri 40°C	4 A
Odpornost na nihanje napetosti	0,8 kV
Lastnosti prenašanja	Ustrezna kategorija 5, EN 50173, razred D Ustrezna kategorija 5, ISO/IEC 11801, razred D
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Temperatura okolice	-25 ... 85 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Stopnja umazanije	3
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Material, ohišje	Medenina, nikljana
Barva ohišja	srebrna
Material, vtični kontakti	Med (medenina) pozlačen