


Plošča regulatorja VMPA14-B8-R3-M5-10

Številka dela: 8043517

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Širina | 14 mm |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Pnevmatična vertikalna povezava | Regulator tlaka za 4 |
| Regulator | Izstopni tlak konstanten s sekundarno odzračitvijo |
| Območje regulacije tlaka | 2 ... 6 bar |
| Vstopni tlak 1 | 0,5 ... 10 bar |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 1 - nizka korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Vrsta zaščite | IP65 po IEC 60529 |
| Temperatura okolice | -5 ... 50 °C |
| Maks. pritezni moment | 0,65 Nm |
| Masa izdelka | 76 g |
| Vrsta pritrditve višinske povezave | na povezovalni plošči |
| Priključek manometra | M5 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, posluževalni del | PA |
| Material, tesnilo | NBR |
| Material, ohišje regulatorja | PA |