


# Priključna plošča VABS-K1-7B-12-U14-P

Številka dela: 8047063

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	1,2 mm
Velikost ventila	7 mm
Priključek fluida	Notranji navoj 1/4-28 UNF-2B
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivna zgradba	Smer priključka spodaj
Smer pretoka	povraten
Delovni medij	Fluidni mediji Plinasti mediji
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Upoštevajte obstojnost materialov, ki pridejo v stik z mediji
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Neoporečnost za živila	Glej razširjene informacije o materialu
Temperatura medija	0 ... 50 °C
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Maks. pritezni moment, pritrditev ventila	0,15 Nm
Maks. pritezni moment vijahnega priključka	0,6 Nm
Masa izdelka	3 g
Način pritrditve priključne plošče	s skošnjo izvrtino
Način pritrditve ventila	z notranjim navojem
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna plošča	PEEK
Material, navojna tulka	visokolegirano jeklo, nerjavno